

ご注文は中面の申込書に
ご記入のうえ、生協にお申込
下さい。

宅配で
お届けします。

一般
医療機器

アウターから部屋着まで幅広く使えるリカバリーシャツ

7分袖
肘まで隠れる

着る疲労回復

暑い季節 頑張ったカラダをリカバリー

ゆったり
シルエットで
楽ちん!!

血行促進
疲労回復
ハリ・コリの
緩和

ベージュ サックス ホワイト ネイビー

洗濯機
OK
(ネット使用)

目にも寝ている間もずっとリカバリー

リカバリーケア
レディースゆったり
七分袖シャツ

メーカー協力により
実現したお値段です

本体 5,000円
(税込 5,500円)

申込番号	M	L	LL	3L
ベージュ	J0701	J0702	J0703	J0704
サックス	J0705	J0706	J0707	J0708
適応バスト	(79~87)	(86~94)	(93~101)	(100~108)
肩幅	42	44	46	48
身丈	65	66	67	68
袖丈	40	41	42	43

※()内は適応サイズ/cm

リカバリーウェアが効果を生み出す仕組み

セラミックス粉末を独自配合した特殊機能繊維を使用。自らの体温を放射することで血行が促進され体の疲労やコリを軽減。着て休む間に1日の疲れをリカバリー。

セラミックスを配合した特殊機能繊維

遠赤外線

特殊機能繊維

肌

放射

日々の疲れをリカバリー

日々の疲れをリカバリー

※材質/ポリエステル80%、綿20% ■中国製 ■効果には個人差があります。
【一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣 71105001 医療機器製造販売届出番号: 13B1X10360000085】
■販売名/ CVリカバリーアウター ■製造販売業者/ ファーストメディカル(株)

リカバリーケア
メンズゆったり
半袖シャツ

メーカー協力により
実現したお値段です

本体 5,000円
(税込 5,500円)

申込番号	M	L	LL	3L
ホワイト	J0709	J0710	J0711	J0712
ネイビー	J0713	J0714	J0715	J0716
適応胸囲	(88~96)	(96~104)	(104~112)	(112~120)
肩幅	47	49	51	53
身丈	69	71	74	76
袖丈	28	29	30	31

※()内は適応サイズ/cm

ポスト投函

バージョンUP!
シリーズ累計販売数
750,000本!
※2010年9月~2026年2月
お値段据え置き

200%増量 美白・口臭・歯周病対策 薬用 ハミガキ

重曹とポリリン酸に茶カテキンをプラス!

口臭も抑えながら黄ばみ落として“つるピカ白い歯”

使用前 使用中

黄ばんでツヤのない歯

細かな泡で黄ばみ取り ツヤを与える!!

タンパク汚れを強力に浮かす!!

重曹+ポリリン酸液のタンパク汚れ落ちテスト

液を塗布直後 60秒後

茶カテキンが汚れごっそり吸着!

黄ばみ 汚れ 息 スッキリ!

食ベカス 舌の汚れ

ハミガキ後のすき液

これ1本で
9つの効能効果!

歯を白くする
口臭の防止
むし歯の予防
歯肉炎の予防
歯石の沈着を防ぐ
歯周炎(歯槽膿漏)の予防
口中を浄化する
口中を爽快にする
タバコのやに除去

研磨剤なしで歯を白くする
薬用ホワイトニングジェル

フッ素
アパタイト
配合

Blanc+Mage
WHITENING
DENTAONE

Tooth Whitening,
Prevents Tartar
Deposits,
Fresh Breath,
Abrasives
Preservative FREE

さわやかな
ミントの香り

売れています

1,800円
(税込 1,980円)

メーカー協力
により実現した
お値段です

薬用美白
重曹ハミガキ

■販売名/ 薬用ホワイトニングデンタクリーンDX ■内容量/ 60g

日本製

成分及び商品に関するお問い合わせ 03-3357-5178 受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝除く)

※この電話番号では
注文をお受けする
ことはできません

ポスト投函

こんなお悩みありませんか?

つまづきやすくなった 咳・くしゃみ
階段の上り下りで不安を感じる 物を持ち上げる

男女
兼用

1回
約10分

使い方はとっても簡単
内ももに挟んで電源を入れるだけ!

内転筋を
鍛える

骨盤底筋
トレーニング

キュツ

ブルブル

スイッチを押すだけ!

パイプ機能

売れています

J0718 骨盤底筋キュットレエクサ

本体 2,980円
(税込 3,278円)

メーカー協力
により実現した
お値段です

※サイズ(約)/ 直径10.0×高さ27.5cm ■材質/ 本体カバー: ポリエステル100%、中材: ポリウレタン樹脂 ■重量(約)/ 280g ■使用電池(別売)/ アルカリ乾電池(単3電池)×2本 ■定格電圧/ 3V ■定格電流/ 200mA ■中国製
※本品は洗えません。汚れた場合は固く絞った布で拭き、陰干しでしっかり乾かしてください。